

ZBW 1/3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Naše speciální nástroje podporují zpracování skříňky v oblasti propojení nebo také montáž komponentů.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	Z řada, Provozní nástroj
Objednáací číslo	1781930000
Typ	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Množství	1 ks

ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23,75 mm	Hloubka (v palcích)	0,935 inch
Výška	140,7 mm	Výška (v palcích)	5,539 inch
Šířka	27,76 mm	Šířka (v palcích)	1,093 inch
Čistá hmotnost	16,522 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40
Trvalá provozní teplota, max.	100		

Specifikace systému

Verze	Provozní nástroj
-------	------------------

Údaje materiálu

Materiál	POM	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
---------------------------------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format