

**CC-RAIL 1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá |
| Objednací číslo | <a href="#">1790150000</a>                               |
| Typ             | CC-RAIL 1000   |
| GTIN (EAN)      | 4032248213610  |
| Množství        | 1 ks   |

## CC-RAIL 1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 6 mm     | Hloubka (v palcích) | 0,236 inch |
| Výška          | 1 000 mm | Výška (v palcích)   | 39,37 inch |
| Šířka          | 17 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,669 inch |
| Čistá hmotnost | 10 g     |                     |            |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -20...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Obecné údaje

|                               |                             |           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Aplikace/výrobce              | samolepicí                  |           |
| Barevný                       | černá                       |           |
| Halogen                       | Ne                          |           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                         |           |
| Lepidlo                       | Oboustranná lepicí páska    |           |
| Materiál                      | PVC                         |           |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Příslušenství |           |
| Počet značek v balení         | Forma napájení              | MultiCard |
| Rozsah provozní teploty       | -20...80 °C                 |           |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C                       |           |
| Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C                      |           |
| Verze                         | Samolepicí                  |           |
| Šířka                         | 17 mm                       |           |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### CC-RAIL 1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

