

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Stínící upínací sedla pro přímou montáž lze snadno a pohodlně připevnit přímo na montážní desku. Produkty se liší rozsahem průměru kabelu a závitu pro upevnění stínících upínacích sedel.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Číslo objednávky	1791210000
Typ	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248222131
Množství	100 ks

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	31,45 mm	Hloubka (v palcích)	1,238 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Šířka	20,1 mm	Šířka (v palcích)	0,791 inch
Rozměr při montáži – šířka	18,9 mm	Čistá hmotnost	17,267 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení
-------	-----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Šroub
Typ upevnění	clip-in	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Rozměry

Rozteč v mm (P)	20 mm
-----------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	13,5 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
---------------------	---------	---------------------	------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format