

TM 201/18 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | TM, Objímka x 5 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 1.5 - 2.5 mm |
| Číslo objednávky | 1798600000 |
| Typ | TM 201/18 V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248243341 |
| Množství | 1 000 ks |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
| Výška | 18 mm | Výška (v palcích) | 0,709 inch |
| Šířka | 5 mm | Šířka (v palcích) | 0,197 inch |
| Čistá hmotnost | 0,37 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Barevný | Transparentní | Doporučená odvětví | Doprava, Stroje |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Materiál | PVC |
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Typ tisku | prázdný |
| Šířka | 5 mm | | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| Průřez připojeného vodiče | 0,25 - 1,5 mm ² | Průřez vodiče, max. | 1,5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0,25 mm ² | Vnější prům. vodiče | 1,5 - 2,5 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 2,5 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 1,5 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Oznámení o změně produktu | PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

Příslušenství

Neutrální



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Typ | TM-I 12/18 MC NE GE | Verze |
| Číslo objednávky | 42109630000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118210835 | |
| Množství | 240 ks | |
| Typ | TM-I 12/18 MC NE BL | Verze |
| Číslo objednávky | 421160000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4050118225006 | |
| Množství | 240 ks | |
| Typ | TM-I 12/18 MC NE RT | Verze |
| Číslo objednávky | 421170000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN) | 4050118224931 | |
| Množství | 240 ks | |
| Typ | TM-I 12/18 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 42123730000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118126785 | |
| Množství | 240 ks | |
| Typ | TM-I 12/18 MC NE GN | Verze |
| Číslo objednávky | 421150000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118224870 | |
| Množství | 240 ks | |

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | TM-I 18 MC NE BL | Verze |
| Číslo objednávky | 18431693 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4008190397432 | |
| Množství | 320 ks | |
| Typ | TM-I 18 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 18431044 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Množství | 320 ks | |
| Typ | TM-I 18 MC NE GE | Verze |
| Číslo objednávky | 18431687 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| Množství | 320 ks | |
| Typ | TM-I 18 MC NE RT | Verze |
| Číslo objednávky | 18431686 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN) | 4008190397449 | |
| Množství | 320 ks | |
| Typ | TM-I 18 MC NE GN | Verze |
| Číslo objednávky | 18431688 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4008190398699 | |
| Množství | 320 ks | |