

BZT 2 WS 10/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Držák štítku značení
Číslo objednávky	1805480000
Typ	BZT 2 WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270224
Množství	100 ks

BZT 2 WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,886 inch
Výška	11,25 mm	Výška (v palcích)	0,443 inch
Šířka	5,1 mm	Šířka (v palcích)	0,201 inch
Čistá hmotnost	0,375 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-40 °C...100 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Obecné údaje

Barevný	Tmavě béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Verze	Pro svorky
Šířka	5,1 mm		

Označení konektorů

Rozteč v mm (P)	5 mm
-----------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	CAT 1 TERM 16/17 EN