

**TM 204/18 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | TM, Objímka x 9 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 6 - 10 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1806300000</a>  |
| Typ              | TM 204/18 V0  |
| GTIN (EAN)       | 4032248275816   |
| Množství         | 500 ks  |

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 9 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,354 inch |
| Výška          | 18 mm   | Výška (v palcích)   | 0,709 inch |
| Šířka          | 9 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,354 inch |
| Čistá hmotnost | 0,681 g |                     |            |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Obecné údaje

|                               |               |                               |                 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Barevný                       | Transparentní | Doporučená odvětví            | Doprava, Stroje |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0           | Materiál                      | PVC             |
| Rozsah provozní teploty       | -40...80 °C   | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C           |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C        | Typ tisku                     | prázdný         |
| Šířka                         | 9 mm          |                               |                 |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                        |                           |                    |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Průřez připojeného vodiče | 6 - 16 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, max.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 6 mm <sup>2</sup>      | Vnější prům. vodiče       | 6 - 10 mm          |
| Vnější prům. vodiče, max. | 10 mm                  | Vnější prům. vodiče, min. | 6 mm               |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení


|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Technické údaje           | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## Příslušenství

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |                          |   |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ              | TM-I 18 MC NE RT         | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431686</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN)       | 4008190397449            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |
| Typ              | TM-I 18 MC NE GE         | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá   |
| GTIN (EAN)       | 4008190349028            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |
| Typ              | TM-I 18 MC NE GN         | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431688</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Zelená  |
| GTIN (EAN)       | 4008190398699            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |
| Typ              | TM-I 18 MC NE WS         | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá    |
| GTIN (EAN)       | 4008190349011            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |
| Typ              | TM-I 18 MC NE BL         | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">18431693</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Modrá   |
| GTIN (EAN)       | 4008190397432            |   |
| Množství         | 320 ks                   |   |

## Příslušenství

## Neutrální



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | TM-I 12/18 MC NE GE       | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">409630000</a> | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá   |
| GTIN (EAN)       | 4050118210835             |   |
| Množství         | 240 ks                    |   |
| Typ              | TM-I 12/18 MC NE WS       | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">423730000</a> | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá    |
| GTIN (EAN)       | 4050118126785             |   |
| Množství         | 240 ks                    |   |
| Typ              | TM-I 12/18 MC NE BL       | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">421160000</a> | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá   |
| GTIN (EAN)       | 4050118225006             |   |
| Množství         | 240 ks                    |   |
| Typ              | TM-I 12/18 MC NE GN       | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">421150000</a> | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Zelená  |
| GTIN (EAN)       | 4050118224870             |   |
| Množství         | 240 ks                    |   |
| Typ              | TM-I 12/18 MC NE RT       | Verze                                     |
| Číslo objednávky | <a href="#">421170000</a> | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN)       | 4050118224931             |   |
| Množství         | 240 ks                    |   |