

**TM 206/18 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Naše rozsáhlá řada pouzder TM je vhodná pro všestranné použití. Pokrývají řadu různých aplikací: od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Tato řada nabízí tištěné značky s maximální ochranou proti vnějším vlivům. TM pouzdra umožňují flexibilní instalaci.

- Optimální ochrana pro tištěné značky
- Široká škála použití pro vodiče a kabely
- Jeden druh značky pro všechny průřezy
- TMX 30 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 4,6 mm)

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	TM, Objímka x 18 mm, PVC, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 14 - 22 mm
Objednací číslo	<a href="#">1806320000</a>
Typ	TM 206/18 V0
GTIN (EAN)	4032248275830
Množství	200 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	1,82 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Typ tisku	prázdný
Šířka	18 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Průřez připojeného vodiče	35 - 120 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	120 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	35 mm <sup>2</sup>	Vnější prům. vodiče	14 - 22 mm
Vnější prům. vodiče, max.	22 mm	Vnější prům. vodiče, min.	14 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a> <a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 18 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431687</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190349028	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE RT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431686</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4008190397449	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431044</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190349011	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431693</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4008190397432	
Množství	320 ks	
Typ	TM-I 18 MC NE GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6718431688</a>	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4008190398699	
Množství	320 ks	

## Příslušenství

## Neutrální



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 12/18 MC NE BL	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">4421160000</a>	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4050118225006	
Množství	240 ks	
Typ	TM-I 12/18 MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">4409630000</a>	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118210835	
Množství	240 ks	
Typ	TM-I 12/18 MC NE RT	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">4421170000</a>	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118224931	
Množství	240 ks	
Typ	TM-I 12/18 MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">4323730000</a>	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118126785	
Množství	240 ks	
Typ	TM-I 12/18 MC NE GN	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">4421150000</a>	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4050118224870	
Množství	240 ks	