

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



## Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovací svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 150 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 18.50, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1834080000</a>
Typ	WQV 50N/4
GTIN (EAN)	4032248379873
Množství	5 ks

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,689 inch
Výška	65,5 mm	Výška (v palcích)	2,579 inch
Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Čistá hmotnost	64,37 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

## Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	150 A
-----------------	-------

## Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	150 A	Počet propojených svorkovnic	4
Typ	Spojovací konektor		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	18,5 mm
-----------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	4
-------------------	--------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

**WQV 50N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[Instruction](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

## WQV 50N/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Vzdálená objímka



### Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 27.4/8/6.4	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4967090000</a>	W řada, Distanční pouzdro
GTIN (EAN)	4032248738700	
Množství	5 ks	