


LM MT300 19/6.3 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 6.3 x 19.05 mm, Žlutá
Objednací číslo	1835830000
Typ	LM MT300 19/6.3 GE
GTIN (EAN)	4032248340149
Množství	10 ks

LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	6,3 mm	Výška (v palcích)	0,248 inch
Šířka	19,05 mm	Šířka (v palcích)	0,75 inch
Čistá hmotnost	10,1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Materiál	Polyester, bez obsahu PVC	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Počet na list	256	
Počet značek na kombinaci	1 List se štítky = 256 Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet značek na kombinaci	256
	Počet kombinací v balení	10
Počet štítků v balení	2 560	
Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Verze	Samolepicí	
Šířka	19,05 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

