

KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Stínící upínací sedla pro přímou montáž lze snadno a pohodlně připevnit přímo na montážní desku. Produkty se liší rozsahem průměru kabelu a závitu pro upevnění stínících upínacích sedel.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Číslo objednávky	1835840000
Typ	KLBUE 3-8 SDSC
GTIN (EAN)	4032248394555
Množství	10 ks

KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25,9 mm	Hloubka (v palcích)	1,02 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	14,4 mm	Šířka (v palcích)	0,567 inch
Rozměr při montáži – šířka	13,2 mm	Čistá hmotnost	12,3 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení
-------	-----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Šroub
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	8	Průměr kabelu, min.	3
---------------------	---	---------------------	---

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	