



Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, Bílá
Objednací číslo	1856640000
Typ	THM WO 12/18 WS
GTIN (EAN)	4032248399581
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM WO 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	492 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Materiál	Polyesterová fólie	
Počet na roli	10 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	12 x 9 mm	
Verze	Samolepicí	
Šířka	18 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0.75 - 6 mm ²
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	1.9 - 1.9 mm	Vnější prům. vodiče, max.	1,9 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,9 mm	Výška textového pole	9 mm
Šířka textového pole	12 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Nákresy



THM WO 12/18 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	