

TW 4 SAK4-10 GR 7042

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 50 mm x 44 mm, Šedá
Číslo objednávky	1857840000
Typ	TW 4 SAK4-10 GR 7042
GTIN (EAN)	4032248405015
Množství	20 ks

TW 4 SAK4-10 GR 7042

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44 mm	Hloubka (v palcích)	1,732 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	3,35 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze	Mezilehlá deska
-------	-----------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Příchytka	Ne
-----------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format