

ZAD ZT/ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Kryt kontaktů zástrčky nabízí ochranu před vnějšími vlivy, např. znečištěním prachem.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Verze | Z řada, krycí deska, Žlutá, 4.2 mm |
| Objednací číslo | 1861030000 |
| Typ | ZAD ZT/ZPS2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 |
| Množství | 25 ks |

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 8,7 mm | Hloubka (v palcích) | 0,343 inch |
| Výška | 13,7 mm | Výška (v palcích) | 0,539 inch |
| Šířka | 4,2 mm | Šířka (v palcích) | 0,165 inch |
| Čistá hmotnost | 0,36 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|-------------|
| Verze | krycí deska |
|-------|-------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-------|
| Materiál | PA 66 GF 30 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytka | Ano |
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |

Rozměry

| | |
|-----------------|------|
| Rozteč v mm (P) | 5 mm |
|-----------------|------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |