

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	DAE (ventilační prvek), Kompenzační prvek, rovný, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Číslo objednávky	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Množství	10 ks

Datum vytvoření 10. června 2024 20:47:05 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0,433 inch
Délka	21,1 mm	Délka (v palcích)	0,831 inch
Tloušťka stěny, min.	0,5 mm	Tloušťka stěny, max.	10 mm
Čistá hmotnost	15,2 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...105 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	17 mm	Délka závitu	10 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	metrické
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci	Proud vzduchu	0,4 l/min při 0,1 barech ΔP, do 5,0 l/min při 1 baru ΔP
Přívod vody	> 1,5 barů	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Silikon	Ne
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68, IP69K	Těsnicí O-kroužek	NBR
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	0,6 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	0,4 Nm
Vnitřní průměr D2	12 mm	Vnější závít	M 12

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

