

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 49 mm, Držák CC-H 15/49, Bílá
Číslo objednávky	1877260000
Typ	CC 15/49 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248467914
Množství	40 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Šířka	49 mm	Šířka (v palcích)	1,929 inch
Čistá hmotnost	2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Držák CC-H 15/49	
Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Doporučená odvětví	Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Materiál	Polyamid 66	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40... 100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Tištěné znaky	bez	
Šířka	49 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CC 15/49 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Verze
Číslo objednávky	4980830000	ClipCard, Příslušenství, 15 x 49 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248480906	
Množství	10 ks	
Typ	CC-H 15/49	Verze
Číslo objednávky	4790420000	ClipCard, Příslušenství, 15 x 49 mm, černá
GTIN (EAN)	4032248215218	
Množství	25 ks	
Typ	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Verze
Číslo objednávky	4988300000	ClipCard, Příslušenství, 15 x 49 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248494170	
Množství	40 ks	
Typ	CC-RAIL 1000	Verze
Číslo objednávky	4790150000	ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá
GTIN (EAN)	4032248213610	
Množství	1 ks	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Verze
Číslo objednávky	4790160000	ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248213627	
Množství	1 ks	