

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SwitchMark, Ochranný kryt, 22 x 22 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1880720000
Typ	ETO SM 22/22 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248480883
Množství	10 ks

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,008 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0,866 inch
Čistá hmotnost	12,6 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-20...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Materiál	Polyesterová fólie	
Počet na list	112	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Ochranný kryt	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	
Šířka	22 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

