

THM WO VIN 49.5/57.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | THM, Označení vodičů a kabelů, 6 - 12.1 mm, 49.53 x 57.1 mm, Bílá |
| Objednací číslo | 1882900000 |
| Typ | THM WO VIN 49.5/57.1 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248486991 |
| Množství | 1 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

Datum vytvoření 4. července 2024 22:36:12 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,065 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 49,53 mm | Výška (v palcích) | 1,95 inch |
| Šířka | 57,1 mm | Šířka (v palcích) | 2,248 inch |
| Čistá hmotnost | 632 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Barevný | Bílá | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9 | |
| Halogen | Ano | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |
| Lepidlo | Polyakrylátové lepidlo | |
| Materiál | Vinylová fólie | |
| Počet na roli | 1 000 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ano | |
| Typ tisku | prázdný | |
| Velikost pole na označení | 19.05 x 49.53 mm | |
| Verze | Samolepicí | |
| Šířka | 57,1 mm | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Halogen | Ano | Průřez připojeného vodiče | 0,75 - 400 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 400 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0,75 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 6 - 12,1 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 12,1 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 6 mm | Výška textového pole | 19,05 mm |
| Šířka textového pole | 49,53 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení


Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Nákresy



THM WO VIN 49.5/57.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Verze |
| Objednací číslo | 2005070000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Množství | 1 ks | |