

LM MT300 12/6 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | LaserMark, Značky na přístroje, 6 x 12 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1882910000 |
| Typ | LM MT300 12/6 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248487004 |
| Množství | 10 ks |

LM MT300 12/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 6 mm | Výška (v palcích) | 0,236 inch |
| Šířka | 12 mm | Šířka (v palcích) | 0,472 inch |
| Čistá hmotnost | 6,4 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Barevný | Žlutá | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | |
| Halogen | Ne | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | |
| Materiál | Polyester, bez obsahu PVC | |
| Metoda tisku | Laserový tisk | |
| Počet na list | 322 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 List se štítky = 322 Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | List se štítky |
| | Počet kombinací v balení | 10 |
| | Počet značek na kombinaci | 322 |
| Počet štítků v balení | 3 220 | |
| Rozsah provozní teploty | -40... 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ano | |
| Verze | Samolepicí | |
| Šířka | 12 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

LM MT300 12/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 12/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

