

STR CC 15/60 TRANSPARENT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Všeobecné objednávací údaje

Verze	ClipCard, Příslušenství, 15 x 60 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1888280000
Typ	STR CC 15/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494156
Množství	40 ks

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	0,575 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-20...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Transparentní
Doporučená odvětví	Stroje
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	PVC
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Příslušenství
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Šířka	60 mm

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

