

**MOFU 15/35 ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Montážní patky slouží k montáži komponentů, které nelze zaklapnout přímo na DIN lištu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Z řada, Montážní patka, Žlutá, 5.1 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1899170000</a>
Typ	MOFU 15/35 ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248518708
Množství	25 ks

## MOFU 15/35 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21,47 mm	Hloubka (v palcích)	0,845 inch
Výška	52,4 mm	Výška (v palcích)	2,063 inch
Šířka	5,1 mm	Šířka (v palcích)	0,201 inch
Čistá hmotnost	2,303 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

## Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Rozměry

TS 15 offset	21 mm	TS 35 offset	2 mm
--------------	-------	--------------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	