

## VG M32-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	<a href="#">1909930000</a>
Typ	VG M32-1/MS68
GTIN (EAN)	4032248536856
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 16:08:57 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## VG M32-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Délka	44 mm	Délka (v palcích)	1,732 inch
Čistá hmotnost	79,4 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	34 mm	AF velikost 2	34 mm
Délka závitu	8 mm	Halogen	Ano
Kabelové vývody	metrické, M 32	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	NBR
Těsnění	CR	Upínací vložka	Polyamid
Utahovací moment	8 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	5,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	15,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	14,5 Nm	Velikost AF	34 mm
Vnější průměr kabelu, max.	21 mm	Vnější průměr kabelu, min.	15 mm
Vnější závit	M 32		

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF   Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**VG M32-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

## VG M32-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M32	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4076690000</a>	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248838622	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Vulkanizované vlákno
Množství	25 ks	

### Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M32-PO	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4777960000</a>	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158225	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Polyetylén
Množství	50 ks	

## VG M32-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M32 MS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737020000</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190956493	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	

### Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M32	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6076650000</a>	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování
GTIN (EAN)	4032248838691	vodičů a nalisování koncovek, M 32, Nylon 6
Množství	25 ks	

## VG M32-1/MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M32 MS SC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6930640004</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976089	Mosaz
Množství	20 ks	

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M32-NP	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736260000</a>	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956059	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Neopren
Množství	50 ks	