

MCP AP PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Naše plottery MCP doplňují koncepci Weidmüller Multi-Card a je možné je používat se softwarem Weidmüller M-Print® PRO. Obzvláště vhodné jsou pro tisk jednotlivých značek nebo částí karet MultiCard. Polohovací rám pro velikosti značek SlimFix 4 až 6 je možné použít pro tisk karet MultiCard pro svorky, kabely, vodiče a zařízení. Polohovací rám štítků MCP slouží k tisku štítků.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Držák
Objednací číslo	1924360000
Typ	MCP AP PLUS
GTIN (EAN)	4032248563548
Množství	1 ks

MCP AP PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	324 mm	Hloubka (v palcích)	12,756 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	440 mm	Šířka (v palcích)	17,323 inch
Čistá hmotnost	1 988 g		

Systémy značení

Typ značky	Verze	Montážní deska plotru
Multicard		MCP Plus pro značku MultiCard

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--