

STR CC 30/60 TRANSPARENT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Všeobecné objednávací údaje

Verze	ClipCard, Příslušenství, 30 x 60 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1934450000
Typ	STR CC 30/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248590988
Množství	10 ks

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	1,1 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-20...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	
Doporučená odvětví	Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Materiál	PVC	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Příslušenství	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	
Šířka	60 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

