

**IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,  
kov, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1962540000</a>
Typ	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Množství	10 ks

Datum vytvoření 5. června 2024 22:06:53 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	78 mm	Hloubka (v palcích)	3,071 inch
Výška	26,7 mm	Výška (v palcích)	1,051 inch
Šířka	26,7 mm	Šířka (v palcích)	1,051 inch
Čistá hmotnost	77,5 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Stupeň krytí	IP67

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## IE-PH-V05M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PH-V05M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V05M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4968920000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248692668	
Množství	1 ks	

### RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248654017	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ks	

**IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Prázdné kryty**

HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,  
kov, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4993540000</a>	Držák na náhradní vložky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4050118378610	
Množství	1 ks	