

IE-PH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver. 1 (EtherNet/IP), kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	1962550000
Typ	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
Množství	10 ks

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	76 mm	Hloubka (v palcích)	2,992 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	96,7 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Stupeň krytí	IP67

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa)	6c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval DUXR.E316369
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2SC-MM	Verze
Číslo objednávky	4962750000	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-SM	Verze
Číslo objednávky	4962760000	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Číslo objednávky	4967410000	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Verze
Číslo objednávky	4962770000	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Číslo objednávky	4967390000	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ks	

RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	4962730000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné
GTIN (EAN)	4032248654017	náradí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Množství	10 ks	

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Číslo objednávky	4962720000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ks	

Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo objednávky	496180000	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ks	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo objednávky	4968990000	Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ks	

LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze
Číslo objednávky	4962780000	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Verze
Číslo objednávky	4962790000	LC vložka, Vložka zástrčky 2 LC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Množství	10 ks	

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Číslo objednávky	4965690000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ks	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4957440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	