

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver. 1 (EtherNet/IP), kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	1962560000
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Množství	10 ks

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	126 mm	Hloubka (v palcích)	4,961 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	128,24 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Stupeň krytí	IP67

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa)	6c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval DUXR.E316369
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4057440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	

Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo objednávky	4068990000	Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ks	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo objednávky	4096180000	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ks	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-SM	Verze
Číslo objednávky	4962790000	LC vložka, Vložka zástrčky 2 LC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze
Číslo objednávky	4962780000	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Množství	10 ks	

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2SC-SM	Verze
Číslo objednávky	4962760000	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Číslo objednávky	4967410000	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Verze
Číslo objednávky	4962750000	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Číslo objednávky	4967390000	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ks	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IE-PI-2SC-POF	Verze
Číslo objednávky	4962770000	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Množství	10 ks	

RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	4962730000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné
GTIN (EAN)	4032248654017	nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Číslo objednávky	4962720000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ks	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Číslo objednávky	4965690000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ks	