

IE-BS-V04P-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou LC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba FO, IP67, Verze 4, LC duplexní spojka, jednovidový
Objednací číslo	1963450000
Typ	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645541
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 10:27:48 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45,3 mm	Hloubka (v palcích)	1,783 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1,496 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Čistá hmotnost	26,7 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Popis výrobku	Verze 4, LC duplexní spojka
Připojení 1	LC Duplex	Připojení 2	LC Duplex
Stupeň krytí	IP67	Typ vlákna	jednovířový
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze
Objednací číslo	6963900000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326	
Množství	10 ks	