

**IE-BS-V01M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vložka RJ45

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 1 kov, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo	<a href="#">1963470000</a>
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 4:13:48 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	72,8 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Varianta 1 kov, spojka RJ45 / RJ45	Materiál těsnění	EPDM
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Stínění	360&deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
---	----------------	---	----------------

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

**IE-BS-V01M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)

[ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)

[DUXR.E316369](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Oznámení o změně produktu

[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - EN](#)

[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - DE](#)

[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)

[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)

[20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\)](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[MB FREECONTACT EN](#)


[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

## Nákresy

## Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**IE-BS-V01M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BP-V01P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6965700000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653928	
Množství	10 ks	