

IE-BP-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
Číslo objednávky	1963900000
Typ	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
Množství	10 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 4:47:08 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21,65 mm	Hloubka (v palcích)	0,852 inch
Čistá hmotnost	3,913 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70
------------------	-------------

Všeobecné údaje

Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Pouze v interiérech		

Obecné standardy

Č. osvědčení (cULus)	E316369
----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UL Approval
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

