

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou SC

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příruba FO, IP67, Verze 4, spojka ze SCRJ do 2*SC, Multimode, POF
Číslo objednávky	<a href="#">1964470000</a>
Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
Množství	10 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 5:38:18 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48,3 mm	Hloubka (v palcích)	1,902 inch
Výška	38 mm	Výška (v palcích)	1,496 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Čistá hmotnost	3,4 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Popis výrobku	Verze 4, spojka ze SCRJ do 2*SC
Připojení 1	SC	Připojení 2	SCRJ
Stupeň krytí	IP67	Typ vlákna	Multimode, POF
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Výřez instalace**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4957440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	

## Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4963900000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326	
Množství	10 ks	