

**IE-OM-V04P-K21-2S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Dvojitá rozvodná skříň, konstrukce zásuvných PushPull konektorů ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 4, 2 porty, rovná
Číslo objednávky	<a href="#">1966250000</a>
Typ	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 10:45:03 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2,244 inch
Šířka	136 mm	Šířka (v palcích)	5,354 inch
Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	475 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Al - Si 12	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-OM-V04P-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Výkres



## IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

## RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	

## Sety - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4963180000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4963160000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ks	