

**ZQV 1.5N/2 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm |
| Číslo objednávky | <a href="#">1985650000</a>  |
| Typ              | ZQV 1.5N/2 RD   |
| GTIN (EAN)       | 4050118370324   |
| Množství         | 60 ks   |

## ZQV 1.5N/2 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 2,8 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,11 inch  |
| Výška          | 21,9 mm | Výška (v palcích)   | 0,862 inch |
| Šířka          | 5,5 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,217 inch |
| Čistá hmotnost | 0,564 g |                     |            |

## Teploty

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |         |
|------------------------------|-------|---------|---------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Červená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |         |

## Další technická data

|              |          |                                       |     |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----|
| Typ upevnění | Zapojeno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----|

## Data hodnocení

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Jmenovitý proud | 17,5 A |
|-----------------|--------|

## Propojka

|                         |        |                            |        |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Jmenovitý proud, 2 póly | 17,5 A | Jmenovitý proud, více pólů | 17,5 A |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------|

## Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 3,5 mm |
|-----------------|--------|

## Všeobecně

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 2 |
|------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Důležitá poznámka

|                      |   |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků. Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 V. Napětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami. |
|----------------------|---|

**ZQV 1.5N/2 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Technické údaje [Zuken E3.S](#)Uživatelská dokumentace [2434520000\\_BED-ANL.ZQV\\_A\\_REIHE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury