

ZQV 6N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Objednávací číslo	1985780000
Typ	ZQV 6N/4
GTIN (EAN)	4050118370287
Množství	60 ks

ZQV 6N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,122 inch
Výška	34,11 mm	Výška (v palcích)	1,343 inch
Šířka	29,9 mm	Šířka (v palcích)	1,177 inch
Čistá hmotnost	4,91 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
--------------	----------	---------------------------------------	-----

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	41 A	Jmenovitý proud, více pólů	41 A
Počet propojených svorkovnic	4	Typ	Spojovací konektor

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

Všeobecně

Počet pólů	4
------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 V Napětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

ZQV 6N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[User Manual ZQV 2.5](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury