


THM ET S7 1500 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, Tyrkysová
Objednací číslo	1991680000
Typ	THM ET S7 1500 TU
GTIN (EAN)	4050118376333
Množství	500 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	108,8 mm	Výška (v palcích)	4,283 inch
Šířka	22,9 mm	Šířka (v palcích)	0,902 inch
Čistá hmotnost	0,678 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens	
Barevný	Tyrkysová	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Materiál	Polypropylen	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na roli	500	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Verze	bez obsahu halogenů	
Šířka	22,9 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

THM ET S7 1500 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	