

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
Objednací číslo	<a href="#">1995860000</a>
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Množství	50 ks

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,336 g
----------------	---------

## Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1
	Krimpovaný kontakt	Signál krimpovací zásuvky 1 mm (0,08-0,56 mm <sup>2</sup> )
	Poloha lokátoru	12
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče 0,14 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu 0,75
		Průřez vodiče 0,25 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu 0,8

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Izolační síla	> 10 <sup>10</sup> Ω
Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez vodiče, max.	0,56 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	Nalisované připojení		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Výkres



**SAI-M23-KBC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6203960000</a>	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ks	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6203840000</a>	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ks	