

WQV 50N/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Vstup napájení**

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovací svorky WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 150 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 18.50, Izolované: Ne
Číslo objednávky	2004960000
Typ	WQV 50N/5
GTIN (EAN)	4050118389647
Množství	5 ks

WQV 50N/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 63,53 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C

Údaje materiálu

Materiál pocínovaná měď Barevný Stříbrně šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 150 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 18,5 mm

Všeobecně

Počet pólů 5

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
Uživatelská dokumentace [Instruction](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

WQV 50N/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vzdálená objímka



Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 27.4/8/6.4	Verze
Číslo objednávky	4967090000	W řada, Distanční pouzdro
GTIN (EAN)	4032248738700	
Množství	5 ks	