

CC 15/45 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dodávaný standard: CC

Naše celosystémová produktová řada zahrnuje štítky k identifikaci standardních komponentů a také všechny formáty, jako například značka CC 85/54 pro tvorbu jmenovek.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 45 mm, černá
Číslo objednávky	2005570000
Typ	CC 15/45 MM SW
GTIN (EAN)	4050118391343
Množství	450 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

CC 15/45 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Čistá hmotnost	0,24 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	černá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Počet na roli	450
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů	Šířka	45 mm

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC 15/45 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CC 15/45 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Verze
Číslo objednávky	4005040000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390025	
Množství	1 ks	

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Číslo objednávky	4072590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

CC 15/45 MM SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Číslo objednávky	4957420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks