

## WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Neodpojitelné: WM

Naše uzavřené neodpojitelné štítky se instalují bez potřeby dalšího nářadí. Kabel se před zapojením jednoduše navleče skrz oba konce. Vlastní tlak materiálu značku uchytí na místě. WM štítky jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro vodiče o průřezu od 0,25 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup>. Každá velikost je k dispozici ve třech délkách štítku a dvou barvách. Poskytne vám to ideální výbavu na každodenní práce značení vodičů v rozvaděči.

### Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

### Všeobecné objednací údaje

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verze                 | WM, Označení vodičů a kabelů, 1 - 2 mm, 32 x 3.5 mm, Bílá |
| Objednací číslo       | <a href="#">2006010000</a>                                |
| Typ                   | WM 0/21 1.0-2.0 MM WS                                     |
| GTIN (EAN)            | 4050118390544   |
| Množství              | 2 000 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>     |

## WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 0,5 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,02 inch  |
| Výška          | 32 mm   | Výška (v palcích)   | 1,26 inch  |
| Šířka          | 3,5 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,138 inch |
| Čistá hmotnost | 0,091 g |                     |            |

## Teploty

|                               |              |                               |     |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| Rozsah provozní teploty       | -40...150 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -40 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 150          |                               |     |

## Obecné údaje

|                               |                     |                               |             |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Barevný                       | Bílá                | Halogen                       | Ne          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | HB                  | Materiál                      | Polyester   |
| Rozsah provozní teploty       | -40...150 °C        | Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C      |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C              | Velikost pole na označení     | 22 x 3.5 mm |
| Verze                         | bez obsahu halogenů | Šířka                         | 3,5 mm      |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                      |                           |                            |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Halogen                   | Ne                   | Průřez připojeného vodiče | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, max.       | 0,75 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| Vnější prům. vodiče       | 1 - 2 mm             | Vnější prům. vodiče, max. | 2 mm                       |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1 mm                 | Výška textového pole      | 2,5 mm                     |
| Šířka textového pole      | 22 mm                |                           |                            |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Technické údaje | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**WM 0/21 1.0-2.0 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | THM MMP ROLLER 115         |
| Objednací číslo | <a href="#">6357420000</a> |
| GTIN (EAN)      | 4050118160314              |
| Množství        | 1 ks                       |

**THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | MM PLUS ROLLER 110         |
| Objednací číslo | <a href="#">6672590000</a> |
| GTIN (EAN)      | 4050118708097              |
| Množství        | 1 ks                       |

**WM 0/21 1.0-2.0 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ             | RIBBON MM 76/360 SW        | Verze            |
| Objednací číslo | <a href="#">2005080000</a> | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)      | 4050118389951              |                  |
| Množství        | 1 ks                       |                  |