

WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Neodpojitelné: WM**

Naše uzavřené neodpojitelné štítky se instalují bez potřeby dalšího nářadí. Kabel se před zapojením jednoduše navleče skrz oba konce. Vlastní tlak materiálu značku uchytí na místě. WM štítky jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro vodiče o průřezu od 0,25 mm² do 16 mm². Každá velikost je k dispozici ve třech délkách štítku a dvou barvách. Poskytne vám to ideální výbavu na každodenní práce značení vodičů v rozvaděči.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | WM, Označení vodičů a kabelů, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 2006170000 |
| Typ | WM 0/12 1.0-2.0 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118390605 |
| Množství | 2 000 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,02 inch |
| Výška | 23 mm | Výška (v palcích) | 0,906 inch |
| Šířka | 3,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,138 inch |
| Čistá hmotnost | 0,068 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -40 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 150 | | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Barevný | Bílá | Halogen | Ne |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | Materiál | Polyester |
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C | Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Velikost pole na označení | 13 x 3,5 mm |
| Verze | bez obsahu halogenů | Šířka | 3,5 mm |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Halogen | Ne | Průřez připojeného vodiče | 0,5 - 0,75 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 0,75 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0,5 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 1 - 2 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 2 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1 mm | Výška textového pole | 2,5 mm |
| Šířka textového pole | 13 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

WM 0/12 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WM 0/12 1.0-2.0 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Číslo objednávky | 4672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Množství | 1 ks |

Inkoustové pásy

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 4005080000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Množství | 1 ks | |

WM 0/12 1.0-2.0 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Číslo objednávky | 4957420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Množství | 1 ks |