

WM 3/6 5.0-8.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Neodpojitelné: WM**

Naše uzavřené neodpojitelné štítky se instalují bez potřeby dalšího nářadí. Kabel se před zapojením jednoduše navleče skrz oba konce. Vlastní tlak materiálu značku uchytí na místě. WM štítky jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro vodiče o průřezu od 0,25 mm² do 16 mm². Každá velikost je k dispozici ve třech délkách štítku a dvou barvách. Poskytne vám to ideální výbavu na každodenní práce značení vodičů v rozvaděči.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

Verze	WM, Označení vodičů a kabelů, 5 - 8 mm, 17 x 10 mm, Žlutá
Objednací číslo	2006470000
Typ	WM 3/6 5.0-8.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390803
Množství	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

WM 3/6 5.0-8.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Výška	17 mm	Výška (v palcích)	0,669 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	0,159 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40
Trvalá provozní teplota, max.	150		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyester
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Velikost pole na označení	7 x 10 mm
Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	10 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	4 - 16 mm ²
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Vnější prům. vodiče	5 - 8 mm	Vnější prům. vodiče, max.	8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	5 mm	Výška textového pole	10 mm
Šířka textového pole	7 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WM 3/6 5.0-8.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WM 3/6 5.0-8.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	6357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

WM 3/6 5.0-8.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	