

## SFX 10/60 S MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix X jsou značky na vodiče a kabely bez obsahu halogenů s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. SlimFix je známý a schválený typ značky v dopravním strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Verze                 | SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, Bílá              |
| Objednací číslo       | <a href="#">2009890000</a>   |
| Typ                   | SFX 10/60 S MC NE WS V0  |
| GTIN (EAN)            | 4050118396171  |
| Množství              | 50 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## SFX 10/60 S MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 1 mm     | Hloubka (v palcích) | 0,039 inch |
| Výška          | 60 mm    | Výška (v palcích)   | 2,362 inch |
| Šířka          | 13,62 mm | Šířka (v palcích)   | 0,536 inch |
| Čistá hmotnost | 2,367 g  |                     |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -50...120 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Barevný                       | Bílá                                   |
| Halogen                       | Ne                                     |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                                    |
| Materiál                      | Polyamid 66                            |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů |
| Počet značek v balení         | Forma napájení MultiCard               |
| Rozsah provozní teploty       | -50...120 °C                           |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C                                 |
| Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C                                 |
| Velikost pole na označení     | 60 x 9.5 mm                            |
| Verze                         | Instalace pomocí kabelových pásků      |
| Šířka                         | 13,62 mm                               |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                          |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Halogen                   | Ne                  | Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, max.       | 500 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Vnější prům. vodiče       | 7 - 40 mm           | Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm                    |
| Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm                |                           |                          |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|