

**VP M16 EX SI 7J****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Objednací číslo	<a href="#">2066720000</a>
Typ	VP M16 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415438
Množství	100 ks

## VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	16,3 mm	Výška (v palcích)	0,642 inch
Délka	16,3 mm	Délka (v palcích)	0,642 inch
Průměr	16 mm	Tloušťka stěny, min.	0,5 mm
Tloušťka stěny, max.	11 mm	Čistá hmotnost	2,3 g

## Teploty

Provozní teplota	-60 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	19 mm	Délka závitu	12 mm
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polyamid 6	Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0
Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci	Průměr těsnění	16 mm
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C
Silikon	Ano	Standardy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Typ ochrany proti výbuchu	Vylepšená bezpečnost Ex e
Těsnicí O-kroužek	Silikon	Těsnění	Silikon
Utahovací moment pojistné matice, max.	1,5 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	1,3 Nm
Utahovací moment přípojovacího adaptéru, max.	1,5 Nm	Utahovací moment přípojovacího adaptéru, min.	1,5 Nm
Vnější závit	M 16		

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF   Podmínky osvědčení	ATEX, IECEX	Identifikace	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEx IMQ 13.0003X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (INMETRO)	TAE00003WV		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 7. července 2024 17:21:27 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## VP M16 EX SI 7J

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## VP M16 EX SI 7J

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M16 MS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736990000</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	