

SAKQB 6/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Šířka: 6 mm
Číslo objednávky	2111230000
Typ	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
Množství	10 ks
Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích

Datum vytvoření 24. července 2024 20:51:08 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Všeobecné objednací údaje

Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích
-----------------	--------------------------------------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	19,74 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno
--------------	---------------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

Všeobecně

Počet pólů	10
------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format