

RKDGE D2X6,5 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.**

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Drážkovaná těsnicí vložka, IP54, ve spojení s RKDG D17 PT6, s odpovídajícím krytu, TPE-V
Objednací číslo	2443800000
Typ	RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN)	4050118457704
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 16:19:22 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0,827 inch
Čistá hmotnost	3,32 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	TPE-V	Silikon	Ne
Barevný	Béžová	Design	Drážkovaná těsnicí vložka
Stupeň krytí	IP54, ve spojení s RKDG D17 PT6, s odpovídajícím krytu	Klasifikace hořlavosti UL 94	
			HB
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	v RKDG D17 PT6 (4324010000)	Typ linky	přibližně

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Sklopné těsnění RKDG D17 PT6 (4324010000) je nosné těsnění pro těsnicí vložku se zářezem. Kabely pro IP 54 s vícenásobnou těsnicí vložkou 2 x 6,5 mm (2443800000): <ul style="list-style-type: none">• IE kabel Ø 6,5 mm, typ: IE-C5DD4UG.....• 24 V kabel Ø 6,5 mm např. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5
----------------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)