

FP ESWB LANDING SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kombinace systému FieldPower® Elevator a plochého kabelu umožňuje integraci různých funkcí do jediného řešení v šachtě: bezpečnostní řetěz, přípojnicová komunikace a rozvod energie. Rychlá a snadná instalace nevyžaduje žádné speciální nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Elektroinstalace pro výtahové šachty
Číslo objednávky	2483990000
Typ	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
Množství	1 ks
Balení	Box

Datum vytvoření 11. června 2024 1:43:02 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,539 inch
Výška	122 mm	Výška (v palcích)	4,803 inch
Šířka	96 mm	Šířka (v palcích)	3,78 inch
Čistá hmotnost	261,28 g		

Teploty

Skladovací teplota	-5 °C...50 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	---------------	------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09
ECLASS 12.0	27-14-24-09	ECLASS 13.0	27-14-24-09

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Box propojení hřídele výtahu lze použít se schváleným plochým kabelem výrobce Draka EHC.
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení




Uživatelská dokumentace	Installation Instructions FieldPower® Elevator Shaft Wiring Box
Katalogy	Catalogues in PDF-format

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSE 160	Verze
Číslo objednávky	4046410000	Diagonální štípací kleště
GTIN (EAN)	4032248357734	
Množství	1 ks	

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.4X2.5X75	Verze
Číslo objednávky	4008370000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056330	
Množství	1 ks	

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 1.2X6.5X150	Verze
Číslo objednávky	4009010000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266869	
Množství	1 ks	