

## SM 27/18 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ochrana před nesprávným použitím: SM**

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

**Vaše výhody s MultiMark**

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá
Objednací číslo	<a href="#">2496920000</a>
Typ	SM 27/18 MM WS VPE100
GTIN (EAN)	4050118508420
Množství	100 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## SM 27/18 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Čistá hmotnost	0,068 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Počet na roli	100
Rozsah provozní teploty	-40...120 °C	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí	Šířka	27 mm

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### SM 27/18 MM WS VPE100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**SM 27/18 MM WS VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	<a href="#">6357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

**THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

**SM 27/18 MM WS VPE100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">2005080000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	