


**HDC XX5E02 FMSRJ45-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Verze           |                            |
| Objednací číslo | <a href="#">2503720100</a> |
| Typ             | HDC XX5E02 FMSRJ45-0100    |
| GTIN (EAN)      | 4050118523409              |
| Množství        | 1 ks                       |

## HDC XX5E02 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,001 g

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

## Obecné údaje

|                          |                             |                         |                 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Cykly zapojování         | 2265 100                    | Délka kabelu            | 1 m             |
| Izolační síla            | $\geq 10^8 \Omega$          | Jmenovité napětí        | 250 V           |
| Jmenovitý proud          | 4 A                         | Kategorie               | Cat. 5e         |
| Kódování                 | D-kódování                  | Povrch kontaktu         | Au (zlato)      |
| Počet pólů               | 4                           | Přenosová rychlost      | 100 MBit/s      |
| Verze pro opačnou stranu | Konektor samec, rovný, RJ45 | Verze pro stranu modulu | Konektor samice |
| Závažnost znečištění     | 2                           |                         |                 |

## Technické specifikace kabelu

|                  |                              |         |  |
|------------------|------------------------------|---------|--|
| Barevné kódování | bílá, žlutá, modrá, oranžová |         |  |
| Barva opláštění  | Modrá                        |         |  |
| Délka kabelu     | 1 m                          |         |  |
| Halogen          | Ano, Ne                      |         |  |
| Materiál pláště  | Radox EM 104                 |         |  |
| Stíněný          | Ano                          |         |  |
| Vnější průměr    | Průměr                       | 7,25 mm |  |
|                  | Značky                       | ±       |  |
|                  | Tolerance                    | 0,3     |  |
| Vnější průměr    | 7.25 mm ± 0.3                |         |  |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

### HDC XX5E02 FMSRJ45-0100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

| RJ45 |        | M12 |
|------|--------|-----|
| 1    | yellow | 1   |
| 3    | white  | 2   |
| 2    | orange | 3   |
| 6    | blue   | 4   |