

THM VIN DIA 12.5 GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, Zelená
Číslo objednávky	2517950000
Typ	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
Množství	4 200 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

Datum vytvoření 29. července 2024 21:12:11 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Průměr	12,5 mm	Čistá hmotnost	0,042 g

Teploty

Skladovací teplota	23	Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
--------------------	----	-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Zelená	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na list	1	
Počet na roli	1	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-30...90 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Verze	Kontinuální, Samolepicí	

Značky na přístroje

Halogen	Ano	Průměr	12,5 mm
---------	-----	--------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

THM VIN DIA 12.5 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	4005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	