


**SFX 11/60 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásek. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 60 x 13 mm, Zelená
Číslo objednávky	<a href="#">2519050000</a>
Typ	SFX 11/60 MM GN
GTIN (EAN)	4050118531206
Množství	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Datum vytvoření 25. července 2024 12:36:03 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## SFX 11/60 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,024 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Čistá hmotnost	0,539 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Barevný	Zelená	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyuretan
Počet na roli	1 000	Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Velikost pole na označení	44 x 10,5 mm	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	13 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průchod vázacího pásku	Ploché
Vhodný vázací pásek	Plast	Vnější prům. vodiče	7 -
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm	Výška textového pole	10,5 mm
Šířka textového pole	44 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**SFX 11/60 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**



**SFX 11/60 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005080000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	

**THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Číslo objednávky	<a href="#">4072590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

**SFX 11/60 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	THM MMP ROLLER 115
Číslo objednávky	<a href="#">4957420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks