

SFX 9/24 MM GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 26 x 15 mm, Zelená
Objednací číslo	2519080000
Typ	SFX 9/24 MM GN
GTIN (EAN)	4050118531237
Množství	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,024 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1,024 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	0,238 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Zelená	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyuretan
Počet na roli	1 000	Rozsah provozní teploty	-40...90 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Velikost pole na označení	23,5 x 9 mm	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průchod vázacího pásku	Ploché
Vhodný vázací pásek	Plast	Vnější prům. vodiče	7 -
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm	Výška textového pole	23,5 mm
Šířka textového pole	9 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SFX 9/24 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

THM MMP

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	6357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

SFX 9/24 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	